

# Presszange - CRIMPFOX 50R - 1212041

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 35 - 50 mm<sup>2</sup>, seitliche Einführung, WM-Crimp

## Produkteigenschaften

- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 Prozent



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453912

## Technische Daten

### Maße

Länge (b)	256 mm
Höhe	68 mm
Breite (a)	25 mm

### Allgemein

Verpressung	WM-Crimp
Kontaktart	Aderendhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt max.	35 mm <sup>2</sup>
AWG max	2
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt max.	50 mm <sup>2</sup>
AWG max	1
Benennung	Crimpstelle 3
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

## Klassifikationen

eCl@ss

# Presszange - CRIMPFOX 50R - 1212041

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Gesenk

CRIMPFOX 50R/DIE - 1212042



## Montagematerial

# Presszange - CRIMPFOX 50R - 1212041

## Zubehör

CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>