

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 1212566

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,5 x 3,0 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Bild zeigt Variante SF-BIT-SL
1,0x5,5-70

Produkteigenschaften

Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 5 |
| GTIN | 4046356590013 |

Technische Daten

Maße

| | |
|---------------|--------|
| Klingendicke | 0,5 mm |
| Klingenbreite | 3 mm |
| Klingenhöhe | 50 mm |

Allgemein

| | |
|----------|----------------------------------|
| Farbe | silberfarben |
| Bauform | Schlitz |
| Material | Legierter Werkzeugstahl |
| Prüfnorm | DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1 |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040402 |
| eCl@ss 4.1 | 21040402 |
| eCl@ss 5.0 | 21040402 |
| eCl@ss 5.1 | 21040402 |
| eCl@ss 6.0 | 21040290 |
| eCl@ss 7.0 | 21040290 |
| eCl@ss 8.0 | 21040290 |

ETIM

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 1212566

Klassifikationen

ETIM

| | |
|-----------------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002115 |
| ETIM 5.0 | EC002115 |


UNSPSC

| | |
|----------------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 27111701 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111701 |
| UNSPSC 11 | 27111701 |
| UNSPSC 12.01 | 27111701 |
| UNSPSC 13.2 | 27111701 |

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 1212566

Piktogramm

