

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - 1212319

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Gesenk (Paar), für CRIMPFOX-C120, für Kupfer Rohrkabelschuhe 10 + 70 mm², WM-Crimp

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454650

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	HEX-Crimp
Kontaktart	CU-Rohrkabelschuhe
Querschnitt min.	10 mm ²
Querschnitt max.	70 mm ²
AWG min	7
AWG max	2/0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282

UNSPSC

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - 1212319

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>