

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-M 50/DIE - 1212082

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Gesenk, für Crimpfox-M, für Aderendhülsen 35 - 50 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454520

Technische Daten

Maße

Länge (b)	114 mm
Höhe	25,5 mm
Breite (a)	75 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	Trapez-Crimp
Kontaktart	Aderendhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt max.	35 mm ²
AWG max	2
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt max.	50 mm ²
AWG max	0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-M 50/DIE - 1212082

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>