

Schraubeinsatz - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraub-Bit, Plus-Minus PZ/Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PZ 1 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Bild zeigt Variante SF-BIT-PZSL 2-70

Produkteigenschaften

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4046356590266

Technische Daten

Maße

Klingenhöhe	70 mm
--------------------	-------

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Kreuzschlitz
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN 3126

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21040290

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002115

Schraubeinsatz - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

Schraubeinsatz - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603

Piktogramm



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>