



121206

## Tork Standard-Papierwischtücher 2-lagig

2-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abtrocknen der Hände. Das Papier passt in den Tork® Innenabrollungsspender, eine vielseitige Lösung mit hoher Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

- Benutzerfreundlich und mit nur einer Hand bedienbar

### Produktzertifikate



## Produkt- und Lieferinformationen

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>System</b>       | <b>Qualität</b>          | <b>Rollenlänge</b>       |
|                     | Universal                | 160 m                    |
| <b>Rollenbreite</b> | <b>Rollendurchmesser</b> | <b>Hülsendurchmesser</b> |
| 20 cm               | 18.7 cm                  | 5.9 cm                   |
| <b>Lagen</b>        | <b>Druck</b>             | <b>Prägung</b>           |
| 2                   | No                       | No                       |
| <b>Farbe</b>        |                          |                          |
| Weiß                |                          |                          |

## Transportdaten

|                                    | <b>Verbrauchseinheiten<br/>(CON)</b> | <b>Transporteinheiten<br/>(TRP)</b> | <b>Palette<br/>(PAL)</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>EAN</b>                         | 7310791229638                        | 7310791210049                       | 7322540182712            |
| <b>Verpackungsmaterial</b>         | none                                 | Karton                              |                          |
| <b>Stück</b>                       | 1                                    | 6 (6 CON)                           | 192 (32 TRP)             |
| <b>Transporteinheiten pro Lage</b> |                                      |                                     | 4                        |
| <b>Lagen pro Palette</b>           |                                      |                                     | 8                        |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 1204.8 g                             | 7.7 kg                              | 247.94 kg                |
| <b>Höhe</b>                        | 200 mm                               | 217 mm                              | 1886 mm                  |
| <b>Länge</b>                       | 187 mm                               | 576 mm                              | 1200 mm                  |
| <b>Breite</b>                      | 187 mm                               | 386 mm                              | 800 mm                   |
| <b>Nettogewicht</b>                | 1184 g                               | 7.1 kg                              | 227.33 kg                |
| <b>Volumen</b>                     | 6.99 dm3                             | 48.25 dm3                           | 1.54 m3                  |