

Eigenschaften des Produktes

Form/Zustand:	Fest
Farbe:	Natur oder eingefärbt
Geruch:	Nahezu geruchlos
Dichte:	0,90 – 0,93 g/cm ³ (ISO 1183)
Schmelzbereich:	150°C – 180°C (DSC)
Glasübergangstemperatur:	---
Thermische Zersetzung:	> 390°C
Flammpunkt:	± 340°C
Zündtemperatur:	> 300°C
Hinweise:	---