

57 x 14 x 11,5 mm



Spannung	250 V	Strom	6,3 A	zul. Verlustleistung	1,6 W
<i>Voltage</i>		<i>Current</i>		<i>Adms. power dissipation</i>	



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / *Compatible for:*

5 x 20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links
6,3 x 32 mm Sicherungseinsätze / Fuse links

Material:

Gehäuse / *Housing:* Polybutene UL94HB rated

Feder / *Spring:* Rostfreier Stahl / *Stainless steel*

Anschlüsse / *Terminals:*

1,5 mm² Anschlussleitung / *Connecting wire*

Zulässige Umgebungstemperatur /
Admissable ambient air temperature

-30°C bis / *up to* 85°C

Kontaktwiderstand / *Contact resistance*

< 5 mΩ

Isolationswiderstand / *Insulation resistance:*

> 10 MΩ

Durchschlagsfestigkeit / *Dielectric strength:*

> 1,5 kV

Schutzgrad / *Degree of protection*

IP00

Farbe / *Colour:*

Schwarz / *Black*

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options:*

1.000 St. = Industrieverpackung /
1.000 pcs. = *Industrial packaging*

Maße / Dimensions:

