

Relaisbaustein; Relais mit 1 Wechsler (1u); mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich; mit Kleinschaltrelais

Artikelnummer: 286-304/004-000



Relaisbaustein; Relais mit 1 Wechsler (1u); mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich; mit Kleinschaltrelais

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	286-304/004-000
GTIN / EAN	4045454427962
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Farbe	grau
Eingangsspannungsbereich	UN -30 % ...+25 %
Max. Schaltspannung	AC/DC 250 V
Eingangsnennspannung (UN)	DC 24 V
Kontaktwerkstoff	AgCdO
Brandlast [MJ]	0.477 [MJ]
Gewicht [g]	22.9 [g]
Breite [mm]	15 [mm]

Technische Daten	
Breite [in]	0.591 [in]
Höhe [mm]	82.5 [mm]
Höhe [in]	3.248 [in]
Zulässige Umgebungstemperatur bei UN	-25 °C ... +70 °C

Zubehör

Beschriftungsmaterial		
Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
209-701	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-002	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-005	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-006	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-007	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-012	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-017	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-023	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-024	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5

Zubehör

Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-609	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1
280-619	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1
280-763	Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1

Bilder & Zeichnungen



Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.