

## Relaisbaustein; Relais mit 2 Wechslern (2u)

Artikelnummer: 286-516



Relaisbaustein; Relais mit 2 Wechslern (2u)

### Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	286-516
GTIN / EAN	4017332291507
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

### Anmerkungen

### Technische Daten

#### Sonstiges

Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 [kV]
Ansprechzeit typ. [ms]	15 [ms]
Lebensdauer mechanisch	30 x 10 <sup>7</sup> Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	5 [ms]
Eingangsnennstrom (I <sub>n</sub> ) (Spule 20 °C)	5,5 mA
Betriebsleistung	0.75 VA
Max. Schaltspannung	DC 300 V / AC 250 V
Max. Schaltleistung (ohmsch)	210 W / 1750 VA
Prellzeit typ. [ms]	2 [ms]
Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s>	2 [kVeff]

**Technische Daten**

<i>Lebensdauer mechanisch bei max. Last (ohmsch)</i>	<i>2,5 x 10<sup>5</sup> Schaltspiele</i>
<i>Eingangsnennspannung (UN)</i>	<i>AC 230 V</i>
<i>Max. Dauerstrom</i>	<i>7 A</i>
<i>Max. Einschaltstrom</i>	<i>0,2 s 30 A</i>
<i>Ansprechleistung (VA) [VA]</i>	<i>0.8 [VA]</i>
<i>Kontaktwerkstoff</i>	<i>AgNi 0,15</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>35 [g]</i>
<i>Breite [mm]</i>	<i>20 [mm]</i>
<i>Breite [in]</i>	<i>0.787 [in]</i>
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	<i>-25 °C ... +40 °C</i>

**Zubehör***Beschriftungsmaterial*

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
209-701	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-002	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-005	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-006	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-007	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-012	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-017	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-023	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-024	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5


**Zubehör**


*Allgemeines Zubehör*

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-628	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 22 mm breit	1
280-638	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 22 mm breit	1
280-764	Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 25 mm breit	1

Bilder & Zeichnungen







#### Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.