

**Optokopplerbaustein; Eingang DC 24 V; Ausgang DC 24 V/5 A;
minusschaltend**

Artikelnummer: 286-721



Optokopplerbaustein; Eingang DC 24 V; Ausgang DC 24 V/5 A; minusschaltend

Kaufmännische Daten	
Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	286-721
GTIN / EAN	4017332157735
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 [kV]
Max. Schaltfrequenz	1 kHz
Eingangsnennspannung (UN)	DC 24 V
Eingangsstrombereich	DC 7,5 mA ... 18 mA
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Ausgangsspannungsbereich	DC 15 V ... 40 V
Max. Dauerstrom	5 A
Leckstrom bei Nennspannung	2,5 µA
Max. Spannungsfall Ausgang	0,5 V

Technische Daten	
<i>Sperrspannung Transistor/Triac [V]</i>	<i>DC 50 [V]</i>
<i>Zulässige Umgebungstemperatur</i>	<i>-25 °C ... +40 °C</i>
<i>Einschaltzeit</i>	<i>20 µs</i>
<i>Ausschaltzeit</i>	<i>< 80 µs</i>
<i>Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min) [kVeff]</i>	<i>2.5 [kVeff]</i>
<i>Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)</i>	<i>DC 15 V ... 30 V</i>
<i>Eingangsnennstrom (IN) [mA]</i>	<i>13.5 [mA]</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>29.1 [g]</i>
<i>Breite [mm]</i>	<i>15 [mm]</i>
<i>Breite [in]</i>	<i>0.591 [in]</i>
<i>Lagertemperatur</i>	<i>-40 °C ... +70 °C</i>

Zubehör

Beschriftungsmaterial		
Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
209-701	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-002	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-005	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-006	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-007	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-012	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-017	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-023	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
209-701/000-024	WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; WSB-Schilder 4 mm breit; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5



Zubehör

Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-657	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt; besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	1
210-720	Betätigungswerkzeug mit teilsolierem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm; passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-609	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 4-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1
280-619	Basisklemmenblock; Trennwand orange; mit 2-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1
280-763	Basisklemmenblock; Beschriftungsplatte; mit 4-Leiter-Klemmen; 17 mm breit	1

Bilder & Zeichnungen





Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.