

KUNSTSTOFF-REFLEKTOREN, RECHTECKIG

| Maßzeichnung | Artikel Best.-Nr.: | Merkmal |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststoff-Reflektoren, rechteckig | | |
| | TKS 20 x 40 500 81283 | klebbar, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C |
| | TKS 30 x 50 500 23525 | klebbar, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C |
| | TKS 30 x 60 500 30433 | klebbar, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C |
| | TKS 40 x 60 500 40820 | schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C |
| | TKS 50 x 50 500 22814 | klebbar, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C |
| | TKS 50 x 50.1 501 05153 | klebbar, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C |
| | TKS 50 x 100 500 22815 | klebbar, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C |