

# KUNSTSTOFF-REFLEKTOREN, RECHTECKIG

Maßzeichnung	Artikel Best.-Nr.:	Merkmal
<b>Kunststoff-Reflektoren, rechteckig</b>		
	<b>TKS 100 x 100</b> 500 22816	klebbar, schraubbar  Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	<b>TKS 30 x 500</b> 500 27097	schraubbar  Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	<b>TK 30 x 50</b> 500 03189	klebbar  Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	<b>TK 20 x 75</b> 500 03188	klebbar  Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	<b>TK 50 x 100</b> 500 03191	klebbar, schraubbar mit ET 045 - 01  Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	<b>TK 100 x 100</b> 500 03192	klebbar, schraubbar mit ET 045 - 01  Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	<b>TK 40 x 180</b> 500 03190	klebbar, schraubbar  Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C