

KUNSTSTOFF-REFLEKTOREN MIT MIKRO-TRIPHEL

Maßzeichnung	Artikel Best.-Nr.:	Merkmal
Kunststoff-Reflektoren mit Mikro-Tripel-Struktur		
	MTKS 14 x 23 501 06209	Mikro-Tripel, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	MTKS 20 x 20 500 40895	Mikro-Tripel, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	MTKS 20 x 30 500 40894	Mikro-Tripel, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	MTKS 20 x 40.1 501 04130	Mikro-Tripel, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	MTKS 30 x 50.1 501 04132	Mikro-Tripel, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	MTKS 40 x 60.1 501 04131	Mikro-Tripel, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	MTKS 50 x 50 500 36188	Mikro-Tripel, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C