

KUNSTSTOFF-REFLEKTOREN, RUND

Maßzeichnung	Artikel Best.-Nr.:	Merkmal
Kunststoff-Reflektoren, rund		
	TK 20.2 ¹⁾ 501 05359	klebbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	TK 25.1 ¹⁾ 500 41355	klebbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	TKS 25 ¹⁾ 500 27696	schraubbar, Gewindestift Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	TK 35.1 ¹⁾ 501 01867	klebbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	TK 45.1 ¹⁾ 501 05990	klebbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	TK 60 ¹⁾ 500 03186	klebbar, schraubbar Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	TK 82 ¹⁾ 500 03187	schraubbar, Oberfläche gewölbt Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C
	TK 82.2 ¹⁾ 500 24127	schraubbar, Oberfläche plan Kunststoff PMMA 8N Temperaturbereich -20°C ... +80°C

1) Maßtoleranz für alle angegebenen Maße: ± 0,2mm