

**RIDERSERIES
SRC-I QV S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Querverbinder zum Brücken von Anschlüssen in der RIDERSERIES RCI.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1132070000
Typ	SRC-I QV S
Ausführung	RIDERSERIES, Querverbinder
GTIN (EAN)	4032248912087
VPE	10 Stück

Datenblatt

**RIDERSERIES
SRC-I QV S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	11 mm	Nettogewicht	6,7 g
--------	-------	--------------	-------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+85 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ausgang

Dauerstrom	12 A
------------	------

Kontakt Daten

Anzahl Kontakte	8
-----------------	---

Isolationskoordination

Schutzart	IP 20
-----------	-------

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-11-40	eClass 7.0	27-37-16-03
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen

