



Elektrodenhalterung und Sonden S8 Bestell-Nr 79696044



- Zubehör für Niveauüberwachung

| | Typ | Zubehör | Betriebstemperatur (oC) | Druck |
|----------|-----|---|-------------------------|------------------------------|
| 79696044 | S8 | Leichter und kompakter Sondenkopf für 3 Sonden (rostfreier Stahl) Sondenhalter und Sonde 1000 mm Besonders geeignet für Getränkeautomaten und bei eingeschränkter Einbaufäche ja 1/2" - Gasgewinde | 80 | 2 kg/cm ² |
| 79696014 | S3 | Sondenhalter für eine einzige Sonde der Standardlänge 1000 mm (rostfreier Stahl 304) 3/8"-Gasgewindeanschluss mit Sechskantkopf. Zum Verschrauben ist ein 24-mm-Schlüssel zu verwenden Ausgelegt für den Anschluss an Dampfkessel, Öfen | ≤ 200 | ≤ 25 Kg / cm ² |
| 79696043 | S7 | Geschützte Hängeelektrode Schutzhülle: PUC (S7) Elektrode: rostfreier Stahl Kabellänge (C1) auf Anfrage, Bestell-Nr.: 79 696 001 | | *** TRADUCTION MANQUANTE *** |
| 79696006 | S5 | Ausgelegt für hohe Drücke und hohe Temperaturen Keramikisolierte Metallteile aus rostfreiem Stahl 3/8"-Gasgewinde | ≤ 350 | ≤ 15 Kg / cm ² |

Abmessungsschema : 79 696 044 - S8

