

Innentemperaturfühler Typ 20 F51 PT 100


Produktdaten

Messwertaufnehmer :	Pt 100 Klasse B
Temperaturbereich:	-50...+80 °C
Gehäuse:	82 x 55 x 33 mm
Anschlussleitung:	PVC isoliert Ø 4.5 mm / 4 x 0.14 mm ²
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+80 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Genauigkeit:	DIN IEC 60751 +/- 0.3 °C

Bestell-Information

TSG-Artikelnummer:	8006 1427
Conrad-Artikelnummer:	50 78 02-XX

Maße



Bild

