



Experimentiertrafo NGE 300

Eingang: 230 V 50 - 60 Hz

Ausgang: 6-12-15-18-21-24-27-30 V
max. 10 A

Gleichrichter: max. 8A

Elko: 10.000 μ F / 50 V

Sicherung 2,5 A/MT

Thermoschalter 110° C

