



Netzteil

Einstellbare Spannung, sieben Ausgangsstufen, 70 W

Part No.: **100854**

Ein Netzteil für mobile Geräte

Netzteile werden oft vergessen, verloren oder beschädigt. Das MANHATTAN Netzteil mit 7 einstellbaren Ausgangsspannungen und 70 W Leistung bietet eine einzige, praktische Stromlösung für fast alle mobilen Geräte. Verschiedene Adapterstecker sorgen für optimale Kompatibilität.

Merkmale:

- 7 einstellbare Ausgangsstufen bieten eine umfassende, mobile Stromlösung — 12 bis 24 V
- Nur ein Netzteil für Ihr Notebook und andere tragbare Geräte
- Auswechselbare Adapterstecker garantieren Kompatibilität
- Überlastungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Leichtes und kompaktes Design, ideal für unterwegs
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- » CE
- » FCC

Allgemein:

- » AC-Eingang: 100 – 240 V; 47 – 63 Hz
- » DC-Ausgang: 12 – 24 V; max. 4 A; 70 W
- » Spannungseinstellungen (Maximum):
 - 12 V - 4 A
 - 15 V - 4 A
 - 16 V - 3,5 A
 - 18 V - 3,5 A
 - 19 V - 3,5 A
 - 20 V - 3,5 A
 - 24 V - 2,9 A

Technische Daten:

- » Kabel (kombinierte Länge): 2,75 m
- » Abmessungen: 58 x 36 x 115 mm
- » Gewicht: 345,9 g

Lieferumfang:

- » Netzteil
- » 10 Adapterstecker und Handbuch

Kompatibel mit:

ACER

TravelMate 512DX, 512T, 200, 201, 202, 210, 212, 220, 270, 330, 333, 340, 341, 342, 343, 345, 350, 351, 360, 505DX, 506T, 507DX, 507T, 524TX, 524TXV, 508, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 520, 521, 524, 525, 600, 602, 603, 630, 720, 721, 722, 723, 730, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, TF6720, TF6760, FT8850

AcerNote 350, 355, 356, 390, 367D, 367T, 352, 358, 361, 370C, 374, 850C

AcerNoteLight 350, 256, 358, 360, 370, 371, 372, 373, 380, 382, 370C, 370P, 370PC, 373+, P100

Anywhere 1100LX, 1120LX

Extensa 355, 365, 366D, 367D, 368D, 390, 390C, 393, 500, 600, 610, 501DX, 501T, 502D, 503DX, 505DX, 506DX, 515, 610CD, 610CDT, 900, Ess3-391T

TI Extensa 350, 360, 392, 394, 395, 550, Ess3-391T

AMS Tech

Rodeo 7000, 7620, 1000CT, 1000CX, 1010CT, 1010CX, 1010CXNT, 7030ECX, 7630ECXDNT, 7640XL

TravelPro 180, 1900

AVERATEC

3120V, 3150P, 3150H, 3150HS, 3150HX, 5100, 5110H

Compaq

Armada 100, 1100, 1120, 1125, 1130, 4120, 4130, 4131, 4220, 110, E500 Series, E500s, M300, M700, V300,100/100S, 110/110S, 2940, 3100, 4100, 4110/4110D/4110T, 4120/4120T, 4125/4125D, 4130/4130T, 4131/4131T, 4150/4150T, 4160/4160T, 4200, 4210/4210T, E300, E700, M2453, M500, M702

Evo N110, N115, N150, N160, N180, N200, N400c, N410c, N600c, N610c, N620c, N800c, N800v

LTE 5000, 5150, 5250, 5300, 5380, 5400, 5480, 6000

Presario 300, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 100%, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 800, 801, 802, 803, 850, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1207, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252, 1255, 1256, 1257, 1260, 1262, 1266, 1267, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1400, 1450, 1600, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1626, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, 1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1800, 2700, 2701, 2702, 2710, 2711, 2712, 2715, 2716, 2720, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2830, 2832, 2835, 2838, 2840, 2845, 2853, 2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 286.3, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2887, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908; X1000, X1001;1600i, 1800t, 12XL, 14XL, 16XL, 17XL, 18XL, 2700xx, 1600s, 1810, 1825, 1630, 800

Prosignia 150, 170, 190

Tablet TC1000, NC4000, NC6000, NC8000, NX7000

Dell

Inspiron 3000, 3200, 3500, 7000, 3004, 5000 20V, 5100 20V, 7500 20V, 8000 20V, 8200 20V

Latitude CP 20V, CPI 20V, CPIA 20V, C-PIR 20V, CPTC 20V, CPTS 20V, CPTV 20V, CPXH 20V, CPXJ 20V, CSR 20V, CSX 20V, CSXH 20V, CSXR 20V, C400 20V, C500 20V, C510 20 V, C610 20V, C800 20V, C810 20V, C840 20V

Fujitsu

LifeBook A1010, C2010, C2110, C2111, C2210, E330, E335, E340, E342, E350, E360, E362, E4010, E4010D, E6520, E6530, E6541, E6550, E6555, E6575, E6577, E6595, E6596, E-6624, E-6634, E-6644, E-6654, E-6664, E7010, E7110, 200, 270DX, 280DX, 400, 420DX, 435DX, 500, 531T, 535T, 555TX, 565TX, 585TX, 585Tx1, 600, 635T, 635Tx, 635Tx1, 655Tx, 656Tx, 656Tx1, 675Tx, 690Tx, 700, 735DX, 755TX, 756DX, 765Tx, 770Tx, 790Tx, 900, 985Tx, 990Tx2, A4170, B2, B112, B142, B2130, B2131, B2175, B-2545, B-2562, B-2566, B-2610, 2620, 2630, C25, C340, C342, C345, C350, C352, C353, C360, C-4023, C-4120, C-4235, C-5110, C-5130, C-5235, C-6140, C-6170, C-6177, C-6310, C-6320, C-6330, C-6525, C-6535, C-6537, C-6547, C-6556, C-6557, C-6577, C-6581, C-6591, C-6611, C-6631, C-6631, C-6651, C-7631, C-7651, C-7661, Celsius Mobile H, E330, E340, E342, E350, E351, E360, E362, E370, E380, E-2010, E-5140, E-5320, E-5520, E-6150, E-6520, E-6530, E-6540, E-6541, E-6550, E-6555, E-6556, E-6557, E-6570, E-6571, E-6575, E-6595, i4120, i4170, i4177, i4178, i4187, i4190, L440, L470, P-1000, P-1032, P-1035, P-1120, P-2000, P-2040, P-2046, P-2110, P-2120, P-5010, P-5010D, S-2000, S-2010, S-4510, S-4542, S-5582, S6010, S6110, S6120, S6120D

Stylistic 200, Stylistic 1000, Stylistic 1200, Stylistic 2300, Stylistic 3400, Stylistic 3500, Stylistic LT C-500, Stylistic LT P-600, Stylistic ST4110, Stylistic ST4110P, Stylistic ST4120, Stylistic ST4120P, Stylistic ST4121, T3010D

PenCentra 200, Point 1600, Point 510, 270DX, 280DX, 3700X, 400, 430D, 435DX, 500, 500SR, 520D, 520T, 530, 530T, 531T, 531TX, 535, 535T, 535TX, 555TX, 566TX, 565TX, 585T, 585TX, 600, 635T, 635TX, 655TX, 656TX, 675TX, 690TX, 695, 735DX, 755TX, 765DX, 765TX, 770TX, 780TX, 790TX

Gateway

400SD4, 400VTX, 450SX4, 450ROG, 600YG2, 600YGR, M305, M500

Solo 1100, 1150, 1200, 1400, 1450, 2150, 2500, 2550, 3100, 3150, 5150, 5300, 5350, 9100, 9150, 9300 Series, 9500, 9550,2100,2200,2300,5100

HP

Omnibook 300, 425, 430, 500 510, 530, 600c, 600ct, 900, 900b, xt1000, zt1000, xt1500, 2000, 2100, 2103, 2105, 3000, 3100, 3101, 4000, 4100, xe4100 4101, 4103, 4105, 4150, xe4200, xe4400, xe4500, 5000, 5500, 5700, 6000, xt6050, 6100, vt6200, xt6200, 7100, 7103, 7150, 7103, 7150, VT Series, XE Series, XT Series, XE2 Series, XE3 Series; N3100,N3200,N3300,N5000,N5100,

Pavilion 2105, 3101, 4101, 4103, 4105, 5159, N3110, N3150, N3190, N3210, N3215, N3220, N3250, N3270, N3290, N3295, N3310, N3330, N3350, N3370, N3390, N3402, N3410, N3438, N3478, N3490, N5124, N5125, N5130, 5135, 5140, 5150, N5159, N5170, N5190, N5195, N5210, N5221, N5240, N5241, N5250, N5261, N5270, N5271, N5290, N5295, N5310, N5311, N5340, N5341, N5350, N5351, N5371, N5381, N5390, N5402, N5412, N5415, N5420, N5421, N5422, N5425, N5430, N5435, N5440, N5441, N5442, N5444, N5445, N5450, N5452, N5454, N 5455, N5461, N5462, N5470, N5472, N5474, N5475, N5481, N5482, N5484, N5490, N5491, N5495, N6190, N6195, N6395, N6396, N6397, N6398, N6399, N6400, N6401, N6402, N6403, N6404, N6490, xf125, xf145, xf235, xf255, xf315, xf325, xf328, xf335, xh136, XH156, xh156, xh176, xh215, xh216, xh226, xh355, xh365, xh455, xh485, xh535, xh545, xh555, xh575, xh675, xt115, xt118, xt125, xt128, xt155, xt178, xt183, xt188, xt236, xt276, xt345, xt375, xt395, xt412, xt512, xt537, xt545, xt555, xt565, xt575, xt585, xt595, xu155, xz133, xz148, xz163, xz168, xz185, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1000, ze1110, ze1115, ze1145, ze1201, ze1202, ze1210, ze1230, ze1250, ze1260, ze4101, ze4102, ze4103, ze4105, ze4111, ze4115, ze4120, ze4123, ze4125, ze4130, ze4133, ze4140, ze4145, ze4200,

ze4201, ze4202, ze4204, ze4206, ze4207, ze4208, ze4209, ze4210, ze4211, ze4214, ze4218, ze4219, ze4220, ze4221, ze4222, ze4224, ze4228, ze4229, ze4230, ze4231, ze4232, ze4234, ze4236, ze4239, ze4240, ze4241, ze4251, ze4258, ze4261, ze4268, ze4271, ze4274, ze4278, ze4281, ze4282, ze4284, ze4288, ze4292, ze4294, ze4298, ze4301, ze4305, ze4307, ze4308, ze4310, ze4311, ze4312, ze4313, ze4314, ze4315, ze4316, ze4317, ze4318, ze4319, ze4320, ze4321, ze4323, ze4325, ze4330, ze4332, ze4333, ze4334, ze4335, ze4336, ze4345, ze4347, ze4348, ze4349, ze4351, ze4352, ze4353, ze4354, ze4355, ze4356, ze4357, ze4360, ze4365, ze4367, ze4375, ze4384, ze4385, ze4386, zt1114, zt1120, zt1121, zt1122, zt1125, zt1130, zt1131, zt1132, zt1135, zt1141, zt1142, zt1145, zt1150, zt1151, zt1152, zt1155, zt1161, zt1162, zt1170, zt1171, zt1172, zt1175, zt1180, zt1182, zt1185, zt1190, zt1192, zt1201, zt1210, zt1211, zt1213, zt1230, zt1233, zt1235, zt1243, zt1250, zt1260, zt1261, zt1270, zt1271, zt1290, zt1331, zt3010, zu1155, zu1175, ZT3010

IBM

ThinkPad 240, 240X, 290, 310, 310D, 310E, 310ED, 1400-2611, 1500-2611365, 365XD, 380, 380D, 380E, 380ED, 380XD, 380Z, 385, 385D, 385ED, 385XD, 390, 390E, 390X, 560, 560E, 560X, 560Z, 570, 600, 600E, 600X, 701, 770, 770E, 770ED, 770X, 770Z, A20, A21, A22, A31, i1200, i1300, i1400-2621, i1500-2621. i1720, i1721, R30, R31, R32, R40, T20, T21, T22, T23, T30, T40, T41, TransNote, X20, X21, X22, X23, X31, 1410i, 1411i, 1412i, 1434i, 1435i, 1436i, 1450i, 1451i, 1452i, 1470i, 1472i, 1500i

NEC

LaVie C LC500/4D, LC700/4D, LC700/6D, LC700/7D, LC900/7D, PC-LC3001A, PC-LC3002D, PC-LC5001D, PC-LC5002D, PC-LC5003D, PC-LC5004D, PC-LC5005D, PC-LC5503DW, PC-LC7001D, PC-LC7003D, PC-LC7004D, PC-LC7005D, PC-LC9001D, PC-LC9002D, PC-LC9003E, PC-LC9004D, PC-LC9005D, PC-LC9503E, PC-LC9504E, LC900/4D Series, LC950/4D Series; LaVie F PC-LF5504D, PC-LF5505D, PC-LF7507D, LF550/4D Series; LaVie G PC-LG10JLFEA, PC-LG10JLFEB, PC-LG10JLFJA, PC-LG10JLFB, PC-LG10JLFEA, PC-LG10JLFEA, PC-LG10NRXEA, PC-LG10RRXEB, PC-LG10RRXJB, PC-LG11NRXEB, PC-LG11NRXJB, PC-LG14NFEXC, PC-LG14NRXEC, PC-LG14NRXJC, PC-LG14SSFEB, PC-LG14SSFJB, PC-LG14SSGEB, PC-LG14SSGJB, PC-LG15HLXEC, PC-LG15HLXJC, PC-LG15SEFEC, PC-LG15SEFJC, PC-LG15SSFEC, PC-LG15SSFJC, PC-LG15SSGEC, PC-LG15SSGJC, PC-LG16HEVED, PC-LG16HEVJD, PC-LG16HLFED, PC-LG16HLFJD, PC-LG16HLVED, PC-LG16HLVJD, PC-LG16NFXED, PC-LG16NRXED, PC-LG16NRXJD, PC-LG16SLFED, PC-LG16SLFJD, PC-LG16SLVED, PC-LG16SLVJD, PC-LG16SSUJB, PC-LG18SEFEC, PC-LG18SEFJC, PC-LG18SEVED, PC-LG18SEVJD, PC-LG18SSFED, PC-LG18SSFJD, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGJD, PC-LG18SSJEC, PC-LG18SSJJB, PC-LG18SSJJC, PC-LG19NRXEC, PC-LG19NRXJC, PC-LG20NRXED, PC-LG20NRXJD, PC-LG20SEGEC, PC-LC20SEGED, PC-LC20SEGJC, PC-LG20SEGJD, PC-LG20SSUEC, PC-LG20SSUED, PC-LG20SSUJC, PC-LG20SSUJD, PC-LG90RRXEA, PC-LG90RRXJA; LaVie J LJ700/7E, LJ500/4D Series, LJ700/4F Series; LaVie L LL500/6D, LL530/7A, LL550/6D, LL550/7D, LL700/6D, LL700/7D, LL750/7D, LL770/6D, LL770/7D, LL900/6D, LL900/7D, LL950/6D, PC-LL3001A, PC-LL3004F, PC-LL5001D, PC-LL5002D, PC-LL5003D, PC-LL5004D, PC-LL5005D, PC-LL5503D, PC-LL5504D, PC-LL5505D, PC-LL7001D, PC-LL7002D, PC-LL7003D, PC-LL7004D, PC-LL7005D, PC-LL100%5D, PC-LL7502D, PC-LL7503D, PC-LL7504DW, PC-LL9001D, PC-LL9005D, PC-LL9305D, PC-LL9507D, LL300/4F Series, LL500/4D Series, LL550/4D Series, LL700/4D Series, LL750/4D Series, LL750/4D Series; LaVie M LM500/4E, LM500/7D, LM700/7E; LaVie ME LE500/7D Series; LaVie N LN500/6D, LN500/7D, LN570/7DT; LaVie Pro PC-LH3002A, PC-LH3003F, PC-LH7002D, PC-LH7003E; LaVie T LT500/6D, PC-LT3005D, PC-LT5004D, PC-LT5005D, PC-LT7004D, LT500/4D Series, LT700/4D Series; Pocket Gear MC/PG5000, MC/PG7000 Ready 220T, 230T, 330T, 340T, 360T, 440T; Versa 500, 2400, 2500, 2505, 2530, 4000 Series, 5000, 5060, 5080, 2500CD, 5060CX, 5080X, 550D, C140, C150, C160, E120, E600, FM320, FM500, FP520, FS800, IGO3000, IGO5000, IGO6000, L320, M300, M320, M3210, M500, P440, P520, P600, P700, Premium, S800, T400, T400S820, VersaNote, VX series; VersaPro NX LW23C/52, LW23D, LW26H, LW30H, LW33H

Panasonic

Toughbook CF01, CF11, CF17, CF170, CF25, CF27, CF270, CF28, CF33, CF34, CF35, CF37, CF370, CF380, CF41, CF45, CF47, CF61, CF62, CF63, CF71, CF-M34, CFV25, CF-V41, CF50, CF73, W2, CF-V21, CF-V21P

Sharp

AV18, AV18P, MC22, MV10W, MV12W, MV14, MM10, MM20, TN10W, UM10M, UM20, UM30W, UM32W

Sony

Picturebook C1X

VAIO 81, 705, 707, 717, 719, 729, 731, 735, 748, 800, 808, 812, 818, 838, C1XW, F Series, F150, F160, F180, F190, F250, F270, F280, F290, F304, F305, F309, F340, F350, F360, F370, F390, F400, F400LT, F403, F409, F420, F430, F450, F480, F480K, F490K, F520, F540, F540K, F560, F560K, F580, F580K, F590, F590K, F630, F660, F670, F680, F690, F701, F707, F709, F709K, F801, F801A, F807, F807K, F809K, F809K, FR102, FR105, FR130, , FX Series, FX101, FX103, FX105K, FX108K, FX109K, FX120, FX140, FX150, FX170, FX190, FX200, FX201, FX203, FX203K, FX205K, FX209K, FX270, FX 301, FX401, FX405, FX501, FX502, FX505, FX601, FX602, FX604, FX605, FX701, FX702, FX705, FX770K, FX800, FX801, FX802, FX804, FX805, FX880K, FX902P, FX905P, FXA32, FXA33, FXA36, GRS100, GRS150, GRX500, GRS515M, GRS515R, GRS515SP, GR614MP, GRS700, GRX316SP, GRX416SP, GRX516SP, GRX500, GRX520, GRX520/B, GRX550, GRX560, GRX570, GRX580, GRX590, GRX600, GRX650, GRX670, GRX690, GRX700, NV100, NV105, NV109M, NV170, NV190, NV200, NV209, NV309, NVR23, PG32, QR10, QR20, R500, R505CT, R505D, R505DS, R505DSK, R505DT, R505J, R505T, R505TE, R505TEK, R505TS, R600HEK, R600HEP, R600HFPD, R600HMPD, R600MX, X18, X29, X9, XE17, XE7, XG18, XG19, XG28, XG28K, XG29, XG38, XG39, XG39K, XG500, XG700, XG9, Z505, Z505FA, Z505GA, Z505GAH, Z505GAM, Z505HE, Z505HS, Z505HSK, Z505JE, Z505JEK, Z505JS, Z505JSK, Z505LE, Z505LEK, Z505LS, Z505LSK, Z505R, Z505RX, Z505S, Z505SX, Z600HEK, Z600LEK, Z600NE, Z600NEK, Z600RE, Z600TEK, C1MHP, GR100, GR100K, GR114EK, GR114MK, GR114SK, GR150K, GR170K, GR200, GR200K, GR200P, GR214CP, GR214EP, GR214MP, GP215MP, GR215SP, GR250, GR250K, GR250P, GR270, GR270K, GR270P, GR290, GR290K, GR290P, GR300, GR314MP, GR315MP, GR370, GR390, GR414SP, SR1K, SR5K, SR7K, SR9G, SR11K, SR17K, SR21K, SRX41P, SRX51P, SRX51PA, SRX51PA, SRX51PB, TR1A, TR1AP, TR2A, TR2AP1, TR2AP3, V505A, V505AC, V505B, V505BC, V505BX, V505BXP, V505D, V505DC11, V505DC11P7, V505DX, V505DXP, VX71P, Z1, Z1A, Z1A1, Z1AP1, Z1AP2, Z1AP3, Z1M, Z1RA, Z1RAP1, Z1RAP2, Z1RAP3, Z1R5P, Z1SP, Z1VA, Z1VAP1, Z1VAP2, Z1ZAP1, Z505AX, Z505AXP, VAIO PCG-700 series, VAIO PCG-FX880K, VAIO PCG-XG series

Sotec

3120X, 3123XS

Toshiba

Satellite 1000, 1005, 1100, 1200, 1605, 1625, 1675, 1695, 1715, 1735, 1750, 1755, 3000, 3005, 1730, A10, A15, M20, M30, M35, 1400, 1405, 1410, 1415, 1555, 1800, 1805, 2060, 2065, 2100, 2105, 2140, 2210, 2250, 2400, 2405, 2410, 2415, 2500, 2505, 2510, 2515, 2530, 2535, 2540, 2545, 2590, 2595, 2615, 2655, 2675, 2695, 2715, 2755, 2775, 2800, 2805, 4000, 4005, 4010, 4020, 4025, 4030, 4060, 4080, 4085, 4090, 4100, 5005, 5105, 5200, 5205, M10, M15, 4200, 4600, 6000, 6100, 2210, 2250, 2270, 4260, 4320, 4340, 4360, 4380, 4600, 6000

Dynabook 1800, 1850, 1860, 1870, 2140, 440, 460, 480, 490, 4000, 3500 Series, S Series, S8 Series, G8 Series, P7 Series, P8 Series, T6 Series, V8 Series, 3000, 3010, 3020, 3300, 3330, 3380, 3410, 3430, 3440, 3480

Libretto 60, L Series, 50, 70, 100, 110, 1050, 1100, 1000, 1010

Portege R100, M100, M200, 2000, 2010, 3500 Tablet, 3505 Tablet, 4000, 4005, 4010, 3010, 3015, 3020, 3025, 3110, 3120, 3440, 3480, 3490CDT, 3490CT

Tecra A1, M1, M2, S1, 8000, 8100, 8200, 9000, 9100

Winbook

J1, N, Si, Si2, X1, X2, X4, XL, XLi, XP, Z, Winbook X1i, Winbook XL2, Winbook XL3, Winbook XP5, Winbook Z1, FX, XP5 Pro

BenQ

Alle Modelle

Lenovo

Alle Modelle

Hasee

Alle Modelle

LG

Alle Modelle

Hitachi

E-100,E-100D,E-100DC,E-100DN,E-133,E-133D,E-133DC,E-133DN, E-133T,E-133TC

Asus

A 1000 series, Artbook L7336, B 1000 series, F7400, L1000B series, L2000B series, L2000D series, L2000E series, L3000C series, L3000S series, L7233, L7300, L8400, M1000 series, M2000 series, M2 series, M2400, MP 8xxx series, S1000 series, T4700CS, T7200, T9000 series

Medion

MD5050,5061,5214,5218,5222,5223,5225,5389,5396,5400,5498,5499,5943,5944,5945,5946,6001,6200,7321

