

# LED Lampen – Dauerlicht LLL – Blinklicht LLB





LED-Lampe in Fassung dargestellt



## Merkmale

- ▶ komplettes LED-Leuchtenprogramm
- ▶ aktuellste LED-Technologie
- ▶ absolut schock- und vibrationsbeständig, wartungsfrei
- ▶ ausgezeichnete Lichtstärke
- ▶ sehr lange Lebensdauer – bis ca. 100.000 h (min. 50 mal länger als Glühlampen)
- ▶ Modelle für Dauer- oder Blinklicht
- ▶ SPS-tauglich (Leck-/Einschaltstrom)
- ▶ Mehrkosten gegenüber Glühlampe amortisieren sich auf Grund des günstigen Preis-/Leistungsverhältnisses sehr schnell



## Technische Daten

### Farbcode


1	orange	5	blau
2	rot	6	grün
4	klar	7	gelb

Type	LLL	LLB
Gehäuse	Polycarbonat	
LED Farben	orange, rot, klar, blau, grün, gelb	
Fassung	BA 15 d	
Einschaltdauer	100 %	
Blinkfrequenz	---	~ 2 Hz
Lebensdauer	~ 50.000 h	
Gewicht	15 g	



## Bestelldaten

Nennspannung (V)	Artikel-Nr. / Type		Nennstrom (A)			
	LLL	LLB	LLL		LLB	
	LED-Dauerlicht	LED-Blinklicht	rot/orange/gelb	grün/blau/weiß	rot/orange/gelb	grün/blau/weiß
12 V AC/DC	893 00C 404	893 01C 404	0,035	0,042	0,039	0,042
24 V AC/DC	893 00C 405	893 01C 405	0,029	0,024	0,043	0,036
48 V AC/DC	893 00C 408	893 01C 408	0,019	0,016	0,026	0,026
110/120 V AC	893 00C 310	893 01C 310	0,021	0,020	0,021	0,021
230/240 V AC	893 00C 313	893 01C 313	0,020	0,020	0,021	0,021



## Bestelldaten






Glühlampen								
Nennspannung (V)	Type	Fassung	Artikel-Nr.	Leistung	Type	Fassung	Artikel-Nr.	Leistung
12	GL01	BA15d	890 010 904	5 W	GL21	BA15d	890 025 904	25 W
24	GL02		890 010 905		GL22		890 025 905	
48	GL03		890 010 908		GL23		890 025 908	
60	GL04		890 010 909	7 W	GL24		890 025 909	
110/120	GL05		890 010 910		GL25		890 025 910	
230/240	GL06		890 010 913		GL26		890 025 913	

Xenon Blitzröhren		
Type	Artikel-Nr.	Blitzenergie
XT30	890 130 900	30 J
XT15	890 115 900	15 J
XT07	890 107 900	7 J

Halogenlampen												
Nennspannung (V)	Type	Fassung	Artikel-Nr.	Leistung	Type	Fassung	Artikel-Nr.	Leistung	Type	Fassung	Artikel-Nr.	Leistung
12	HL51	GY 6.35	890 050 904	50 W	HL31	GY 6.35	890 035 904	35 W	HL21	GY 6.35	890 020 904	20 W
24	HL52		890 050 905		HL32		890 035 905		HL22		890 020 905	
110/120	HL55	G 6.35	890 050 910		HL33	G 6.35	890 035 910		HL25	G 6.35	890 020 910	
230/240	HL56		890 050 913		HL36		890 035 913		HL26		890 020 913	

## ÜBERBLICK - Leuchtmitteloptionen für AUER Signalgeräte

Type	Glühlampen		LED-Lampen		Halogenlampen			Xenon Blitzröhren		
	GL 7 W	GL 25 W	LLL	LLB	HL 50 W	HL 35 W	HL 20 W	XT 30	XT 15	XT 07
 MLL-MBL-MRL										
MLM-MBM-MRM										
MLS-MBS-MRS										
MFL										
MFM										
MFS										
WLK										
WLG-BKG										
 VLL										
VLB										
SLL										
SLB										
SLP-SLD										
SBP										
 KLL-KDL										

