


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 12 V 230 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518497-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	859732
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	230
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40

Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Primär</td> <td>1,60 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>10,0 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>10,0 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> </table>	Primär	1,60 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	10,0 AT	(IEC60127-2-3)	Sekundär 2	10,0 AT	(IEC60127-2-3)
Primär	1,60 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	10,0 AT	(IEC60127-2-3)								
Sekundär 2	10,0 AT	(IEC60127-2-3)								
Abmessungen:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Durchmesser ca. =</td> <td>116 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe ca. =</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>Innendurchmesser ca. =</td> <td>35 mm</td> </tr> </table>	Durchmesser ca. =	116 mm	Höhe ca. =	51 mm	Innendurchmesser ca. =	35 mm			
Durchmesser ca. =	116 mm									
Höhe ca. =	51 mm									
Innendurchmesser ca. =	35 mm									
Gewicht:	ca. 2,05 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									



Passendes Montagezubehör 160/230/300 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518964-62



1 St. Befestigungsscheibe 90 mm
2 St. Gummischeiben 90 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

