

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Verschluss-Einsätze – SZ 2307.000

Stand : 05.02.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Verschluss-Einsätze – SZ 2307.000

erstellt am : 05.02.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material: Zink-Druckguss

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177020849

Zolltarifnummer: 83015000

eCl@ss 5.1: 27189256

eCl@ss 7.0: 27409218

Produktmerkmale

Ausführung: A
Fiat

Passend für:

- Gehäusotyp: EB
- Gehäusotyp: BG mit Vorreiber
- Gehäusotyp: AE mit Vorreiber
- Gehäusotyp: Basis AE mit Vorreiber
- Gehäusotyp: Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Gehäusotyp: AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Gehäusotyp: Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Gehäusotyp: Wandgehäuse AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Gehäusotyp: AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
- Gehäusotyp: PC-Schrank für Tastatur-Schublade bzw. Klapplade
- Gehäusotyp: TP Mittel- und Oberteil
- Gehäusotyp: TP Unterteile
- Gehäusotyp: Standpult TP Pult-Deckel
- Gehäusotyp: Standpult TP Pult-Tür
- Gehäusotyp: TP Universalpult

Einbau in Griffsystem:	Ergoform-S-Griff Standard Ergoform-S-Griff Standard für Kunststoff-Schaltschränke KS
-------------------------------	---

Länge:	27 mm
---------------	-------

Gewicht:	0,02 kg
-----------------	---------

Downloads

Dokumentationen:	 Anleitung (EN, DE)
-------------------------	--
