

Schwimmerschalter (mit freiem Kabelende)



Die Schwimmerschalter wurden für den Einsatz von Entwässerungspumpen entwickelt. Bei Verwendung in artfremden Einsatzgebieten ist der Schwimmerschalter auf seine Verwendbarkeit zu prüfen.

Der Anschluss und die Montage dieses Produkts darf nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Vor der Installation des Schwimmerschalters ist die Anlage stromlos zu machen.

Der Schwimmer ist wartungsfrei und wasserdicht, unter Wasser ohne Druck.

Technische Daten:

Gehäusemantel: nichttoxisches PP
Betriebstemperatur: max. 85°C
Schaltwinkel: +/- 45°
Abmessungen: 80,5 x 165 x 42 mm
Auftrieb: 120 g
Schaltvermögen: 10 (6) A 250 V
Schutzart: IP 68
Prüfzeichen: VDE, ENEC

Schwimmerschalter Funktion „Leeren“

Kabellänge 2 m	Artikelnummer 550.011
Kabellänge 5 m	Artikelnummer 550.009
Kabellänge 10 m	Artikelnummer 550.006

Schwimmerschalter Funktion „Füllen“

Kabellänge 2 m	Artikelnummer 550.012
Kabellänge 5 m	Artikelnummer 550.010
Kabellänge 10 m	Artikelnummer 550.004

Schwimmerschalter Funktion „Wechsler“

Kabellänge 2 m	Artikelnummer 550.023
Kabellänge 5 m	Artikelnummer 550.024
Kabellänge 10 m	Artikelnummer 550.025

Anschluss:

blau	Netzzuleitung
braun	zur Pumpe
gelb/grün	Schutzleiter