

Produktdatenblatt

SK 3237.100



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	SK 3237.100
Bezeichnung:	Filterlüfter 20/25 m ³ /h, 230 V, 50/60 Hz,
	,
Variante:	k.A.
VE:	1 ST
BxHxT:	k.A.
Montage-Fläche:	k.A.
Volumen:	1,18 dm ³
Gewicht:	0,38 kg
EAN:	4028177637580
Zoll-Nummer:	84145100
Schutzarten:	k.A.

Approbationen:

CCC	2003010401038568
CE	3 527 009
CSA	2460966
CUR	E 76083
IP-Nema	Zertifikat
UR	E 76083

Artikeleigenschaften:

Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz	230/ 50/60
	Abmessungen mm (B x H x T)
	B1/H1: 116,5x116,5mm, B2/H2: 92x92mm, T1: 16mm,
	max. Einbautiefe T2: 43mm

Produktdatenblatt

SK 3237.100



Luftleistung freiblasend / m³/h 50 Hz	20
Luftleistung freiblasend / m³/h 60 Hz	25
Luftleistung mit Filter / m³/h 50 Hz	15
Luftleistung mit Filter / m³/h 60 Hz	18
Bemessungsstrom max.	50/60Hz: 0,065 A / 0,052 A Leistungsaufnahme 50/60 Hz: 11W / 9W Vorsicherung T 2A
Geräuschpegel / dB (A)	50/60 Hz: 38/43 Temperaturbereich Betrieb: -15°C bis +55°C, Lager: -30°C bis +70°C
Farbe	RAL 7035 Schutzart nach EN 60 529/09.2000 IP 54 Standard, IP 55 mit zusätzlicher Strahlwasserhaube, IP 56 mit zusätzlicher Strahlwasserhaube