



Beispiel

Bestellzeichen: AL 082506
Artikelnummer: 7011190
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004147
E-Nummer:
Finland: 3423615
Dänemark: 8212004676
Italien: 7321045
Schweden: 2536317
Norwegen: 2536657

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	252	81	57	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	9.9	3.2	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:	all empty			Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
Unterteilfarbe:	RAL 7001			
Deckelfarbe:	RAL 7001			
	Rostfreier Stahl			
Deckelschraubenmaterial:	Polyurethan			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F			
Zubehör:				
AM 0808	Montageplatte			
AM 0813	Montageplatte			
AM 0818	Montageplatte			
AM 0825	Montageplatte			
ARM 0808	Tragschiene TS 15			
ARM 0825	Tragschiene TS 15			
ARH 26	Tragschiene TS 35			
MR 75003	Selbstschneidende Taptite Schraube			
	M3			
MRS 28540	Befestigungslasche 2 St.			

