



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 121208
Artikelnummer: 7811210
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016102
E-Nummer:
 Finland: 3420048
 Dänemark: 8212045680
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	125	124	81	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:	4.9	4.9	3.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:	Aluminium			Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
Unterteilfarbe:	RAL 7001			
Deckelfarbe:	RAL 7001			
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F			
Zubehör:				
AM 1212	Montageplatte			
ARH 12	Tragschiene TS 35			
MR 75005	Selbstschneidende Taptite Schraube M5			
MRS 28541	Befestigungslasche 2 St.			
PH A & AH A/B	Scharniersatz			

