

DIN
(ISO)



alstertaler schrauben & präzisionsteile gmbh
Genormte Verbindungselemente

963 (2009)		Senkschrauben mit Schlitz <i>Slotted countersunk head screws</i>
		Senkschrauben mit Schlitz und Innenloch <i>Slotted countersunk head screws with hole for cap</i>
		Zierkappen für Senkschrauben mit Innenloch (Artikel 88000-88003) <i>Caps</i>
964 (2010)		Linsensenkschrauben mit Schlitz <i>Slotted raised countersunk head screws</i>
		Hülsenmutter mit Innengewinde (Artikel 88964) mit Schlitz/ohne Schlitz <i>Sleeve nut, threaded inside</i>
965 (7046-1) (7046-2)		Senkschrauben mit Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz H/Pozidriv-Kreuzschlitz Z) <i>Cross recessed countersunk head screws</i>
966 (7047)		Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz H/Pozidriv-Kreuzschlitz Z) <i>Cross recessed raised countersunk head screws</i>
		Rosettenscheiben (Artikel 88499, 88965) <i>Rosettes</i>
967		Linsenkopfschrauben mit Bund und Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz H/Pozidriv-Kreuzschlitz Z) <i>Cross recessed pan head screws with collar</i>
968		Linsenkopf-Blechschraben mit Bund und Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz H/Pozidriv-Kreuzschlitz Z) <i>Cross recessed pan head topping screws with collar</i>
~970 (4032) ~971 (8673) (8674) ~972 (4034)		Sechskantmuttern ISO-Typ 1, ISO-Typ 2, mit Regalgewinde oder Feingewinde <i>Hexagon nuts ISO-type 1, ISO-type 2, coarse thread or fine thread</i>
~975		Gewindestangen, Längen 1000/2000/3000 mm <i>Threaded rods (studdings)</i>
~975 Tr		Gewindestangen mit Trapezgewinde, Gewindebolzen mit Trapezgewinde, Rundmuttern mit Trapezgewinde (Artikel 88089) <i>Rods and nuts with truncated thread</i>

Stahl	Stahl mit Überzug	Nicht rostende Stähle	Ms, Cu, Al, Ti, Kunststoff
4.8 5.8 8.8	galZn galNi galCr galCuZn brün	A1 A2 A4	Ms Cu-Leg Al K
4.8	galZn	A2 A4	Ms
			K
4.8 5.8 8.8	galZn galNi galCr galCuZn brün	A1 A2 A4	Ms Al K
St	galZn galNi galCr	A2 A4	Ms Al
4.8 5.8 8.8	galZn galNi galCr galCuZn brün	A2 A4	Ms
4.8 5.8 8.8	galZn galNi galCr galCuZn brün	A2 A4	Ms
St	galNi galCr	A2 A4	Ms Al
4.8 5.8 8.8	galZn galNi galCr	A2 A4	Ms
4.8 5.8 8.8	galZn galNi galCr	A2 A4	Ms
4 5 6 8 10 12	galZn feuerZn	A1 A2	Ms Cu-Leg Al K Ti
4.6 4.8 5.6 5.8 8.8 10.9 ASTM	galZn feuerZn	A1 A2 A4 ASTM	Ms K
5.8 8.8		A2	
St		A1 A2 A4	Ms Cu-Leg