

**Artikelnummer:** 862-1503  
**Produktbeschreibung:** 4-Leiter Geräte-Anschlussklemmen; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschn. Schraube 2,9mmØ von oben; 3-polig; PE-N-L1; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 250 Stück

Polzahl	3
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®S-Anschluss
Spannung CSA	300/600 V
Spannung UL	300/600 V
Strom UL	20/5 A
Strom CSA	20/5 A
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	32 A
Gewicht	20,382 g
Farbe	schwarz
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	21,4 mm
Höhe [inch]	0,843 in
Breite [mm]	36 mm
Breite [inch]	1,417 in



Tiefe [inch]	1,387 in
Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	11 mm
Abisolierlänge [inch]	0,42 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten