

4-Leiter-Geräteanschlussklemmen, 3-polig, 4 mm², für vielfältige Möglichkeiten zur Kostensenkung Serie 862

0,5 - 4 mm ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 V, 20 A ② 300 V, 20 A ③	0,5 - 4 mm ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 V, 20 A ② 300 V, 20 A ③
10 - 11 mm / 0.41 in ②		10 - 11 mm / 0.41 in ②	



- ① 500 V= Bemessungsspannung
6 kV= Bemessungsstoßspannung
3= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)
- ② Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel
- ③ Für Anwendungen Ex e II geeignet
440 V, 28 A
(siehe auch Kapitel 14)

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör, Serie 862
für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben, 3-polig, schwarz		für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben, 3-polig, weiß		Einlegebrücke, zum einfachen Einstecken in die Leitereinführungsöffnung I _N 32 A 862-482 5
● N-PE-L1, ohne PE-Kontakt	862-2503 250	○ N-PE-L1, ohne PE-Kontakt	862-2603 250	Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot 210-136 50
● PE-N-L1, ohne PE-Kontakt	862-1503 250	○ PE-N-L1, ohne PE-Kontakt	862-1603 250	Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2,3 mm gelb 210-137 50
● PE-N-L1 ③, ohne PE-Kontakt	862-1503/999-950 ③ 250	○ PE-N-L1 ③, ohne PE-Kontakt	862-1603/999-950 ③ 250	Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 7,5 mm breit, 50m-Rolle weiß 709-178 1
● ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-503 250	○ ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-603 250	Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft, Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm 210-720 1
● N-PE-L1, mit PE-Kontakt	862-8503 250	○ N-PE-L1, mit PE-Kontakt	862-8603 250	
● PE-N-L1, mit PE-Kontakt	862-9503 250	○ PE-N-L1, mit PE-Kontakt	862-9603 250	
1 Rastfuß pro Pol, 3-polig, schwarz		1 Rastfuß pro Pol, 3-polig, weiß		
● N-PE-L1, ohne PE-Kontakt	862-2533 250	○ N-PE-L1, ohne PE-Kontakt	862-2633 250	
● PE-N-L1, ohne PE-Kontakt	862-1533 250	○ PE-N-L1, ohne PE-Kontakt	862-1633 250	
● PE-N-L1 ③, ohne PE-Kontakt	862-1533/999-950 ③ 250	○ PE-N-L1 ③, ohne PE-Kontakt	862-1633/999-950 ③ 250	
● ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-533 250	○ ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-633 250	
● N-PE-L1, mit PE-Kontakt	862-8533 250	○ N-PE-L1, mit PE-Kontakt	862-8633 250	
● PE-N-L1, mit PE-Kontakt	862-9533 250	○ PE-N-L1, mit PE-Kontakt	862-9633 250	
Rastfuß an Pos. 1+3, 3-polig, schwarz		Rastfuß an Pos. 1+3, 3-polig, weiß		
● N-PE-L1, ohne PE-Kontakt	862-2593 250	○ N-PE-L1, ohne PE-Kontakt	862-2693 250	
● PE-N-L1, ohne PE-Kontakt	862-1593 250	○ PE-N-L1, ohne PE-Kontakt	862-1693 250	
● PE-N-L1 ③, ohne PE-Kontakt	862-1593/999-950 ③ 250	○ PE-N-L1 ③, ohne PE-Kontakt	862-1693/999-950 ③ 250	
● ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-593 250	○ ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-693 250	
● N-PE-L1, mit PE-Kontakt	862-8593 250	○ N-PE-L1, mit PE-Kontakt	862-8693 250	
● PE-N-L1, mit PE-Kontakt	862-9593 250	○ PE-N-L1, mit PE-Kontakt	862-9693 250	