

4-Leiter-Geräteanschlussklemmen, 5-polig, 4 mm², für vielfältige Möglichkeiten zur Kostensenkung Serie 862

0,5 - 4 mm ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 V, 20 A ② 300 V, 20 A ③	0,5 - 4 mm ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 V, 20 A ② 300 V, 20 A ③
10 - 11 mm / 0.41 in ②		10 - 11 mm / 0.41 in ②	



- ① 500 V= Bemessungsspannung
6 kV= Bemessungsstoßspannung
3= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)
- ② Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel
- ③ Für Anwendungen Ex e II geeignet
440 V, 28 A
(siehe auch Kapitel 14)

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör, Serie 862
für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben, 5-polig, schwarz		für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben, 5-polig, weiß		Einlegebrücke, zum einfachen Einstecken in die Leitereinführungsöffnung I _N 32 A 862-482 5
● L3-N-PE-L1-L2, ohne PE-Kontakt	862-2505 200	○ L3-N-PE-L1-L2, ohne PE-Kontakt	862-2605 200	Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot 210-136 50
● PE-N-L1-L2-L3, ohne PE-Kontakt	862-1505 200	○ PE-N-L1-L2-L3, ohne PE-Kontakt	862-1605 200	Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2,3 mm gelb 210-137 50
● PE-N-L1-L2-L3 ③, ohne PE-Kontakt	862-1505/999-950 ③ 200	○ PE-N-L1-L2-L3 ③, ohne PE-Kontakt	862-1605/999-950 ③ 200	Beschriftungsstreifen, unbedruckt, 7,5 mm breit, 50m-Rolle weiß 709-178 1
● ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-505 200	○ ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-605 200	Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft, Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm 210-720 1
● L3-N-PE-L1-L2, mit PE-Kontakt	862-8505 200	○ L3-N-PE-L1-L2, mit PE-Kontakt	862-8605 200	
● PE-N-L1-L2-L3, mit PE-Kontakt	862-9505 200	○ PE-N-L1-L2-L3, mit PE-Kontakt	862-9605 200	
1 Rastfuß an Pos. 2+4, 5-polig, schwarz		1 Rastfuß an Pos. 2+4, 5-polig, weiß		
● L3-N-PE-L1-L2, ohne PE-Kontakt	862-2525 200	○ L3-N-PE-L1-L2, ohne PE-Kontakt	862-2625 200	
● PE-N-L1-L2-L3, ohne PE-Kontakt	862-1525 200	○ PE-N-L1-L2-L3, ohne PE-Kontakt	862-1625 200	
● PE-N-L1-L2-L3 ③, ohne PE-Kontakt	862-1525/999-950 ③ 200	○ PE-N-L1-L2-L3 ③, ohne PE-Kontakt	862-1625/999-950 ③ 200	
● ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-525 200	○ ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-625 200	
● L3-N-PE-L1-L2, mit PE-Kontakt	862-8525 200	○ L3-N-PE-L1-L2, mit PE-Kontakt	862-8625 200	
● PE-N-L1-L2-L3, mit PE-Kontakt	862-9525 200	○ PE-N-L1-L2-L3, mit PE-Kontakt	862-9625 200	
Rastfuß an Pos. 1+3+5, 5-polig, schwarz		Rastfuß an Pos. 1+3+5, 5-polig, weiß		
● L3-N-PE-L1-L2, ohne PE-Kontakt	862-2515 200	○ L3-N-PE-L1-L2, ohne PE-Kontakt	862-2615 200	
● PE-N-L1-L2-L3, ohne PE-Kontakt	862-1515 200	○ PE-N-L1-L2-L3, ohne PE-Kontakt	862-1615 200	
● PE-N-L1-L2-L3 ③, ohne PE-Kontakt	862-1515/999-950 ③ 200	○ PE-N-L1-L2-L3 ③, ohne PE-Kontakt	862-1615/999-950 ③ 200	
● ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-515 200	○ ohne Aufdruck, ohne PE-Kontakt	862-615 200	
● L3-N-PE-L1-L2, mit PE-Kontakt	862-8515 200	○ L3-N-PE-L1-L2, mit PE-Kontakt	862-8615 200	
● PE-N-L1-L2-L3, mit PE-Kontakt	862-9515 200	○ PE-N-L1-L2-L3, mit PE-Kontakt	862-9615 200	

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.