

# Produktdatenblatt

## GA 9107.210



### Stammdaten:

<b>Bestell-Nummer:</b>	GA 9107.210
<b>Bezeichnung:</b>	Aluminiumguß-Gehäuse, ,
<b>Variante:</b>	k.A.
<b>VE:</b>	1 ST
<b>B x H x T:</b>	250 mm x 80 mm x 57 mm
<b>Montage-Fläche:</b>	k.A.
<b>Volumen:</b>	1,64 dm <sup>3</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,76 kg
<b>EAN:</b>	4028177145399
<b>Zoll-Nummer:</b>	85381000
<b>Schutzarten:</b>	IP 66

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 104](#)

### Approbationen:

<b>DNV</b>	E-6895
------------	--------

### Artikeleigenschaften:

<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtet RAL 7001.
<b>Material</b>	Gehäuse und Deckel aus Aluminiumguss, Deckel mit Neoprene-Rund
<b>Lieferumfang</b>	4 Deckelschrauben, unverlierbar montiert, Schrauben zum Befestigen 1 Schraube für Schutzleiteranschluss.