

Produktdatenblatt

SZ 2508.010



Stammdaten:

| | |
|------------------------|---|
| Bestell-Nummer: | SZ 2508.010 |
| Bezeichnung: | Wandbefestigungshalter, Stahlblech, Wandabstand 10mm, |
| Variante: | k.A. |
| VE: | 4 ST |
| B x H x T: | 25 mm x 0 mm x 40 mm |
| Montage-Fläche: | k.A. |
| Volumen: | 0,21 dm ³ |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| EAN: | 4028177436459 |
| Zoll-Nummer: | 83024900 |
| Schutzarten: | k.A. |

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 905](#)

Approbationen:

Artikeleigenschaften:

| | |
|------------------------|---|
| Produkthinweise | Für die Befestigung von KL, EB, BG, AE-Gehäusen mit 10 mm Abstand an Wand. |
| Material | Stahl, chromatiert |
| Lieferumfang | 1 Satz = 1 Wandbefestigungshalter, 1 Sechskantschraube M8 x 16 mm, 1 Mutter, 1 Dichtscheibe, 1 Kontaktscheibe |