

Produktdatenblatt

SZ 2899.250



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	SZ 2899.250
Bezeichnung:	Stufennippel IP 54 / M25, Dichtbereich 5-21 mm,
Variante:	k.A.
VE:	50 ST
BxHxT:	k.A.
Montage-Fläche:	k.A.
Volumen:	0,12 dm ³
Gewicht:	0,00 kg
EAN:	4028177389618
Zoll-Nummer:	85444290
Schutzarten:	IP 54

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 973](#)

Approbationen:

Artikeleigenschaften:

Material	Kunststoff nach UL 94-HB
-----------------	--------------------------



Stufennippel

für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm

Zur Kabeleinführung einfach Stufe entsprechend dem Kabeldurchmesser abschneiden.

Material:

Kunststoff nach UL 94-HB

Schutzart:

IP 54 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Für Bohrung	Dichtbereich mm	VE	Best.-Nr. SZ
M20	5 – 16	100 St.	2899.200
M25	5 – 21	50 St.	2899.250
M32	13 – 26,5	25 St.	2899.320
M40	13 – 34	20 St.	2899.400