



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 081806
Artikelnummer: 7811170
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016089
E-Nummer:
 Finland: 3420046
 Dänemark: 8212045664
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	177	81	57	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:	7.0	3.2	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:	Aluminium			Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
Unterteilfarbe:	RAL 7001			
Deckelfarbe:	RAL 7001			
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F			
Zubehör:				
AM 0818	Montageplatte			
ARM 0818	Tragschiene TS 15			
EKV 12	Tragschiene TS 35			
MR 75003	Selbstschneidende Taptite Schraube M3			
MRS 28540	Befestigungsglasche 2 St.			

