



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 162609
Artikelnummer: 7811290
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016133
E-Nummer:
 Finland: 3420052
 Dänemark: 8212045729
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen: Länge Breite Höhe Auswertung:

| | | | | |
|--------------|------|-----|-----|--|
| mm: | 263 | 162 | 91 | Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68 |
| inch: | 10.4 | 6.4 | 3.6 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08 |
| | | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |

Materials: Zertifikate:

| | |
|--|--|
| Material: Aluminium | Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R |
| Unterteilfarbe: RAL 7001 | |
| Deckelfarbe: RAL 7001 | |
| Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl | |
| Dichtungsmaterial: Polyurethan | |

Temperatur Bereich:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Kurzzeit: | -50 ... 140 °C |
| Dauergebrauch: | -50 ... 80 °C |
| Kurzzeit: | -60 ... 285 °F |
| Dauergebrauch: | -60 ... 175 °F |

Zubehör:

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| AM 1626 | Montageplatte |
| ARM 0825 | Tragschiene TS 15 |
| ARH 26 | Tragschiene TS 35 |
| MR 75005 | Selbstschneidende Taptite Schraube M5 |
| MRS 28541 | Befestigungslasche 2 St. |
| PH A & AH A/B | Scharniersatz |

