



Schaltplantaschen aus Stahlblech

für TS, CM, CL, ES, PC

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Farbe:
RAL 7035

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsschrauben

| Passend für Türbreite mm | Lichte Innenmaße mm | | | Best.-Nr. TS |
|--------------------------|---------------------|-----|----|-----------------|
| | B | H | T | |
| 400 | 255 | 260 | 90 | 4114.000 |
| 500 | 355 | 260 | 90 | 4115.000 |
| 600 | 455 | 260 | 90 | 4116.000 |
| 800 | 655 | 260 | 90 | 4118.000 |
| 900 | 755 | 260 | 90 | 4123.000 |
| 1000 | 855 | 260 | 90 | 4124.000 |



Schaltplantaschen aus Stahlblech

für AK

An der Türlochleiste links oder rechts in beliebiger Höhe anschraubbar. Befestigung der gegenüberliegenden Seite mit Klebeband.

Farbe:
RAL 7035

| Für Format | Lichte Innenmaße mm | | | Best.-Nr. SZ |
|-------------|---------------------|-----|----|-----------------|
| | B | H | T | |
| DIN A4 | 298 | 260 | 58 | 2516.000 |
| DIN A3 quer | 434 | 260 | 58 | 2517.000 |



Türarretierung

Zum Sichern der geöffneten Tür.

| Für | VE | Best.-Nr. |
|--|-------|-----------------|
| TS, CL, ES, PC | 5 St. | 4583.000 |
| AK-, AP-Unterteile (ohne Abbildung) | 5 St. | 2518.000 |
| AE (außer AE 1032.500 und AE 1035.500) sowie alle AE-Edelstahlgehäuse ¹⁾ nur oben montierbar (ohne Abbildung) | 5 St. | 2519.000 |
| AE IP 69K | 1 St. | 1101.800 |
| Kompakt-Schaltschränke Outdoor | 1 St. | 1616.110 |

¹⁾ Bei AE-Edelstahl nur in Verbindung mit Montage-Lochleisten, siehe Seite 896.



Auflaufrolle

für TS, ES, PC

Zum Anheben der Tür bei schweren Einbauten (z. B. Kühlgerät) als Schließhilfe. Befestigung am Türrohrrahmen.

| VE | Best.-Nr. TS |
|--------|-----------------|
| 10 St. | 4538.000 |



Transport- und Montagegriff

für Türen TS, CL, ES

Zum sicheren Ein- und Aushängen der Tür sowie zum Transport in der Werkstatt. Der passende Scharnierstiftentferner für 130°-Scharniere ist integriert, für 180°-Scharniere beigelegt.

| VE | Best.-Nr. SM |
|-------|-----------------|
| 1 St. | 2415.100 |