


Polycarbonat-Gehäuse PK



Material:

Gehäuse und Deckel grau (Ausführung .000) aus glasfaser-verstärktem Polycarbonat, Deckel transparent (Ausführung .100) aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid, Isolierstopfen aus Polyethylen.

Farbe:

RAL 7035

Schutzart:

IP 66 nach EN 60 529/10.91

Lieferumfang:

Gehäuse und Deckel, Deckelschrauben, Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung.

Approbationen,
siehe Seite 22.

Detailzeichnung,
siehe Seite 1079.

Breite (B1) mm	180	180	180	182	182	182	Seite
Höhe (H1) mm	110	110	110	180	180	180	
Tiefe (T1) mm	90	111	165	90	111	165	
Best.-Nr. PK mit grauem Deckel	9514.000	9515.000	9516.000	9517.000	9518.000	9519.000	
Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel	9514.100	9515.100	9516.100	9517.100	9518.100	9519.100	
VE	2 St.	2 St.	2 St.	1 St.	1 St.	1 St.	

Zubehör

Montageplatte	9547.000	9548.000	102
VE	10 St.	10 St.	
Tragschiene TS 35/7,5 (VE 12 St.)			
Einbau in der Breite	9566.000	9566.000	103
Einbau in der Höhe	9564.000	9566.000	103

Breite (B1) mm	254	254	254	360	360	Seite
Höhe (H1) mm	180	180	180	254	254	
Tiefe (T1) mm	90	111	165	111	165	
Best.-Nr. PK mit grauem Deckel	9520.000	9521.000	9522.000	9523.000	9524.000	
Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel	9520.100	9521.100	9522.100	9523.100	9524.100	
VE	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	

Zubehör

Montageplatte	9549.000	9550.000	102
VE	8 St.	4 St.	
Tragschiene TS 35/7,5 (VE 12 St.)			
Einbau in der Breite	9567.000	9568.000	103
Einbau in der Höhe	9566.000	9567.000	103



Scharniere,

Best.-Nr. siehe Seite 102.



Drehverschluss,


Best.-Nr. siehe Seite 102.

Schaltschränke

Kleingehäuse


Polycarbonat-Gehäuse PK

Ausführung A




- 1 Entfällt bei PK 9500.XXX, 9501.XXX
2 Entfällt bei PK 9502.XXX, 9503.XXX

Ausführung B




B1 = Gehäusebreite
B2 = Bestückbare Breite
B3 = Mitte/Mitte Wandbefestigung außerhalb Dichtung
B4 = Mitte/Mitte Wandbefestigung im Gehäuse
B5 = Lichte Breite

Ausführung C



H1 = Gehäusehöhe
H2 = Bestückbare Höhe
H3 = Mitte/Mitte Wandbefestigung außerhalb Dichtung
H4 = Mitte/Mitte Wandbefestigung im Gehäuse
H5 = Lichte Höhe

Ausführung D



T1 = Gesamttiefe
T2 = Bestückbare Gehäusetiefe
T3 = Gehäusetiefe
T4 = Lichte Aufbauhöhe


Best.-Nr. PK	Ausführung	Breitenmaße mm					Höhenmaße mm					Tiefenmaße mm			
		B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4
9500.XXX	A	65	59	50	–	36	65	59	50	25	36	57	33	41	45
9502.XXX	A	94	88	79	50	64	65	59	50	–	36	57	33	41	45
9504.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9505.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9506.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	66	42	50	53
9507.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	90	42	50	77
9508.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9509.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9510.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	75	51	59	63
9511.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	99	51	59	87
9512.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9513.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9514.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	90	63	71	75
9515.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	111	63	71	97
9516.XXX ¹⁾	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	165	63	71	150
9517.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9518.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9519.XXX ¹⁾	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9520.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9521.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9522.XXX ¹⁾	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9523.XXX	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	111	63	71	97
9524.XXX ¹⁾	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	165	63	71	150

¹⁾ Ausführung .000, .100 mit abgeschrägtem Deckel


Mit metrischen Vorprägungen

Gehäuselochbild:

PK 9508.050



PK 9514.050



PK 9521.050

