

## Datenblatt



Artikelnummer: 243-208  
 Produktbeschreibung: MICRO-Verbindungs-dosenklemme; 8-  
 Leiter-Klemme; Steckklemm-Anschluss



Verpackungseinheit 500 10\*50 Stück

Polzahl	8
Spannung UL	125 V
Spannung CSA	150 V
Strom UL	7 A
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Durchmesser von [mm]	0,6 mm
Durchmesser bis [mm]	0,8 mm
Bemessungsspannung EN	100 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	6 A
Gewicht	1,44 g
Farbe	dunkelgrau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	8
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	6,8 mm
Höhe [inch]	0,268 in
Breite [mm]	18,4 mm
Breite [inch]	0,725 in
Tiefe [mm]	10 mm
Tiefe [inch]	0,394 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in