



Werkstoff: Polystyrol, schwarz  
 Längentoleranz:  $\pm 0,15$  mm  
 Wärmefest bis:  $70^{\circ}\text{C}$   
 Zwischenlängen: ab 3000 Stück

\* :  $\emptyset$  = ab Lager, X = ab 1000 Stück, PG = Preisgruppe

Type	D1	D2	L	PG*	*
1004-02	3,6	7	2	025	$\emptyset$
1004-02,5	3,6	7	2,5	025	$\emptyset$
1004-03	3,6	7	3	025	$\emptyset$
1004-03,5	3,6	7	3,5	025	$\emptyset$
1004-04	3,6	7	4	025	$\emptyset$
1004-04,8	3,6	7	4,8	025	$\emptyset$
1004-05	3,6	7	5	015	$\emptyset$
1004-06	3,6	7	6	028	$\emptyset$
1004-06,5	3,6	7	6,5	028	$\emptyset$
1004-07	3,6	7	7	028	$\emptyset$
1004-07,5	3,6	7	7,5	028	$\emptyset$
1004-08	3,6	7	8	028	$\emptyset$
1004-08,5	3,6	7	8,5	028	$\emptyset$
1004-09	3,6	7	9	028	$\emptyset$
1004-10	3,6	7	10	016	$\emptyset$
1004-11	3,6	7	11	030	$\emptyset$
1004-11,5	3,6	7	11,5	030	$\emptyset$
1004-11,6	3,6	7	11,6	030	$\emptyset$
1004-12	3,6	7	12	030	$\emptyset$
1004-13	3,6	7	13	030	$\emptyset$
1004-14	3,6	7	14	030	$\emptyset$
1004-15	3,6	7	15	019	$\emptyset$
1004-16	3,6	7	16	035	$\emptyset$
1004-17	3,6	7	17	035	$\emptyset$
1004-18	3,6	7	18	035	$\emptyset$
1004-19	3,6	7	19	035	$\emptyset$
1004-20	3,6	7	20	025	$\emptyset$
1004-21	3,6	7	21	039	$\emptyset$
1004-22	3,6	7	22	039	$\emptyset$
1004-23	3,6	7	23	039	$\emptyset$
1004-23,5	3,6	7	23,5	039	$\emptyset$
1004-24	3,6	7	24	039	$\emptyset$
1004-25	3,6	7	25	028	$\emptyset$
1004-26	3,6	7	26	043	$\emptyset$
1004-27	3,6	7	27	043	$\emptyset$

Type	D1	D2	L	PG*	*
1004-28	3,6	7	28	043	$\emptyset$
1004-29	3,6	7	29	043	$\emptyset$
1004-30	3,6	7	30	033	$\emptyset$
1004-31	3,6	7	31	047	$\emptyset$
1004-32	3,6	7	32	047	$\emptyset$
1004-33	3,6	7	33	047	$\emptyset$
1004-34	3,6	7	34	047	$\emptyset$
1004-35	3,6	7	35	039	$\emptyset$