

## SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore

### Info

Jetzt mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!



Zulassungsvielfalt



Temperaturbeständig



Optimale Zugentlastung



Montagezeit



Maximaler Vibrationsschutz



Großer Klemmbereich



Gute chemische Beständigkeit

### Nutzen

Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit  
 Dauerhafter Vibrationsschutz  
 Große, variable Klemmbereiche  
 Optimale Zugentlastung  
 Zubehörvelfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

Letzte Änderung (28.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

### Anwendungsgebiete

Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen  
Maschinen- und Apparatebau  
Photovoltaik  
Automatisierungstechnik  
Off-Shore Anlagen und Schiffsbau

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903  
GGVS: TÜ.EGG.020-95

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423  
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch  
Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M  
SKINTOP® ST(R) M ISO Versionen haben ein extralanges Anschlussgewinde  
Versionen SKINTOP® ST(R) M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21 Ab Größe M 40 x 1,5 bis M 63 x 1,5 mit O-Ring
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Prüfungen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Schutzart:	IP 68 - 5 bar IP 69
Temperaturbereich:	Statisch: -40 °C bis +100 °C Dynamisch: -20 °C bis +100 °C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINTOP® ST-M**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
<b>SKINTOP® ST-M silbergrau</b>					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
<b>SKINTOP® ST-M schwarz</b>					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
<b>SKINTOP® ST-M lichtgrau</b>					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
<b>SKINTOP® ST M ISO silbergrau (mit langem metrischen Anschlussgewinde)</b>					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13
<b>SKINTOP® ST M ISO schwarz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)</b>					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13

Letzte Änderung (28.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® ST-M**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13

Letzte Änderung (28.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® ST-M

