

# FORMTEILE aus Weich-PVC

## Eigenschaften der Standardqualität

Shorehärte A/C	Punkte	60/30±5
Rauflastigkeit	kg/cm <sup>2</sup>	100
Bruchdehnung	%	475
Durchschlagfestigkeit	kV / mm	> 20
Spezifischer Widerstand	Ω · cm	1 · 10 <sup>11</sup>
Einsetzbereich	°C	-30 bis +80

## Kabeldurchführungen

Artikel-Nr.	Maße in mm					
	A	B	C	D	F1	F2
7060 # S26908	3	5	8	1,5	1,5	1,5
7061 # S26924	4	8	11	1,0	2	2
7062 # S26939	5	8	11	1,5	2	2
7063 # S26940	6	8	12	1,5	2	2
7064 # S26956	8	14	18	1,0	2,5	2,5
7065 # S26957	10	18	22	1,0	3,5	3,5

