



<b>DATENBLATT</b>	53017420
<b>SKINTOP® BT-M</b>	gültig ab : 05.09.2007

Bei der SKINTOP® BT-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutz- Trompete aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an elektrotechnischen Geräten und Maschinen und für viele Einsatzfälle der Geräteindustrie. Durch die Biegeschutztrompete werden ein Abknicken und das übermäßige Biegen des Kabels bzw. der Leitung verhindert.



#### Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen mit Lamellenkorb	Formstoff auf Polyamidbasis
Hutmutter mit Biegeschutz- Trompete	Formstoff auf Polyamidbasis
Dichteinsatz für den Lamellenkorb	Elastomer

#### Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	M16x1,5 bis M25x1,5 nach DIN 60 423
Funktionsgewinde:	Mehrgang - Trapezgewinde
Schutzart:	IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 100°C
Farbe:	RAL 7001

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB53017420_1DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------