



DATENBLATT	53611001
SKINTOP® DIX ASI-M	gültig ab : 28.10.2008

Der SKINTOP® DIX ASI-M Dichteinsatz wurde speziell auf die Kontur von ASI Bus Leitungen entwickelt und kann anstelle unserer Standarddichtung in den SKINTOP® Kabelverschraubungen eingesetzt werden.

Einsatzbereiche sind Leitungseinführungen in z. B. Schaltschränke und Steuerpulten.



Technische Merkmale :

Material : NBR, halogenfrei, ölbeständig

Größen : M 20

Temperaturbereich : -40°C bis +100°C

Lieferfarbe : schwarz

Schutzart : IP 54

IP 68 kann erreicht werden wenn die Bohrung optimal belegt ist, d.h. bei Verwendung von Standard ASI-Leitungen (5 bar / 30 min, Prüfung nach EN 60 529)

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB53611001_1DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------