

SKINTOP® ST PG 9 RAL 9005 BK**Artikelnummer:** 53015210

Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; Polyamid unbeschichtet; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);

**Details****Nutzen**

- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

Anwendung

- Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
- Maschinen- und Apparatebau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik

Hinweise

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Sofern anwendbar, handelt es sich um den Vollmetallpreis ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.

Bemerkungen

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Marke	SKINTOP®
Produkttyp	Kabelverschraubung
Lieferung mit Gegenmutter	Nein
Lieferung mit O-Ring	Nein
Gewicht	0.006 kg
Verpackungsart	Beutel
Verpackungseinheit (VPE)	100
Industrie Segment	Landmaschinen Medizintechnik & Pharma Lüftungs- & Klimatechnik Aufzüge Verpackungsindustrie Bahntechnik Schiffbau

Elektrische Kennwerte

Produktdesign

Für armierte Kabel	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein
Anzahl der Leitungseinführungen	1 pc.
Mit Biegeschutz	Nein
Kabelverschraubungsdesign	gerade
Gesamtlänge	36 mm

Lichte Weite	8 mm
Gewindeart	PG
Gewindegröße	PG 9
Gewindesteigung	1,41
Gewindelänge	8 mm
Schlüsselweite 1	19 mm
Schlüsselweite 2	19 mm
Sechskant Eckmaß	21,1 mm
Klemmbereich min.	3,5 mm
Klemmbereich max.	8 mm
EMV Abschirmung	Nein
Dichtungsart	Schlauchdichtring
Material Dichtung	Chloropren-Kautschuk
Material Körper	Polyamid
Material Körper Kurzform	PA
Oberflächenschutz	unbeschichtet
Farbe	schwarz
Farbe RAL Ton	RAL 9005

Produktmerkmale

IP-Schutzart	IP 68 - 5 bar (30 min)
NEMA Klassifizierungstyp	Typ 1 Typ 12
Einsatz im Ex-Bereich	Nein
Temperatur dynamisch min.	-20 °C
Temperatur dynamisch max.	100 °C
Temperatur statisch min.	-40 °C
Temperatur statisch max.	100 °C
Temperatur (min.)	-40 °C
Temperatur (max.)	100 °C
Flammwidrig	Ja
Flammwidrigkeit nach	UL 94 V-2
UV-beständig	Ja
Chemisch beständig	Ja

Säurebeständig	Nein
Halogenfrei	Nein
Ölbeständig	Ja
Schlagfest	Ja
Vibrationsschutz	Ja
Zugentlastung	Ja

Produktaufbau

CE gekennzeichnet	Ja
UL recognized	Ja
UL AWM Zertifizierung	nach UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
UL listed	Nein
cUR recognized	Ja
cUR Zertifizierung	nach CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
cUL listed	Nein
CSA zertifiziert	Nein
VDE zertifiziert	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
GGVS zertifiziert	Ja
DNV zertifiziert	Nein
Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge	Nein
Ecolab zertifiziert	Nein
NSF zertifiziert	Nein
FDA zertifiziert	Nein
EHEDG zertifiziert	Nein

SKINTOP® ST / SKINTOP® STR

Artikelnr.	Name	Gewindegröße	Gewindelänge	Klemmbereich min.	Klemmbereich max.	Schlüsselweite 1	Farbe	Verpackungseinheit (VPE)
53015000	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	silbergrau	100
53015010	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7001 SGY	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	silbergrau	100
53015020	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	silbergrau	100
53015030	SKINTOP® ST PG 13,5 RAL 7001 SGY	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	silbergrau	100
53015040	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7001 SGY	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	silbergrau	50
53015050	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7001 SGY	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	silbergrau	50
53015060	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7001 SGY	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	silbergrau	25
53015070	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7001 SGY	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	silbergrau	10
53015080	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7001 SGY	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	silbergrau	5
53015090	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7001 SGY	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	silbergrau	5
53015100	SKINTOP® STR PG 7 RAL 7001 SGY	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	silbergrau	100
53015110	SKINTOP® STR PG 9 RAL 7001 SGY	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	silbergrau	100
53015120	SKINTOP® STR PG 11 RAL 7001 SGY	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	silbergrau	100
53015130	SKINTOP® STR PG 13,5 RAL 7001 SGY	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	silbergrau	100
53015140	SKINTOP® STR PG 16 RAL 7001 SGY	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	silbergrau	50
53015150	SKINTOP® STR PG 21 RAL 7001 SGY	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	silbergrau	50
53015160	SKINTOP® STR PG 29 RAL 7001 SGY	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	silbergrau	25
53015170	SKINTOP® STR PG 36 RAL 7001 SGY	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	silbergrau	10
53015180	SKINTOP® STR PG 42 RAL 7001 SGY	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	silbergrau	5
53015190	SKINTOP® STR PG 48 RAL 7001 SGY	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	silbergrau	5
53015200	SKINTOP® ST PG 7 RAL 9005 BK	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	schwarz	100
53015210	SKINTOP® ST PG 9 RAL 9005 BK	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	schwarz	100
53015220	SKINTOP® ST PG 11 RAL 9005 BK	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	schwarz	100
53015230	SKINTOP® ST PG 13,5 RAL 9005 BK	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	schwarz	100
53015240	SKINTOP® ST PG 16 RAL 9005 BK	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	schwarz	50
53015250	SKINTOP® ST PG 21 RAL 9005 BK	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	schwarz	50
53015260	SKINTOP® ST PG 29 RAL 9005 BK	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	schwarz	25
53015270	SKINTOP® ST PG 36 RAL 9005 BK	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	schwarz	10
53015280	SKINTOP® ST PG 42 RAL 9005 BK	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	schwarz	5
53015290	SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	schwarz	5

Artikelnr.	Name	Gewindegröße	Gewindelänge	Klemmbereich min.	Klemmbereich max.	Schlüsselweite 1	Farbe	Verpackungseinheit (VPE)
53015300	SKINTOP® STR PG 7 RAL 9005 BK	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	schwarz	100
53015310	SKINTOP® STR PG 9 RAL 9005 BK	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	schwarz	100
53015320	SKINTOP® STR PG 11 RAL 9005 BK	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	schwarz	100
53015330	SKINTOP® STR PG 13,5 RAL 9005 BK	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	schwarz	100
53015340	SKINTOP® STR PG 16 RAL 9005 BK	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	schwarz	50
53015350	SKINTOP® STR PG 21 RAL 9005 BK	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	schwarz	50
53015360	SKINTOP® STR PG 29 RAL 9005 BK	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	schwarz	25
53015370	SKINTOP® STR PG 36 RAL 9005 BK	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	schwarz	10
53015380	SKINTOP® STR PG 42 RAL 9005 BK	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	schwarz	5
53015390	SKINTOP® STR PG 48 RAL 9005 BK	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	schwarz	5
53018000	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7035 LGY	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	lichtgrau	100
53018010	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7035 LGY	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	lichtgrau	100
53018020	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7035 LGY	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	lichtgrau	100
53018030	SKINTOP® ST PG 13,5 RAL 7035 LGY	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	lichtgrau	100
53018040	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7035 LGY	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	lichtgrau	50
53018050	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7035 LGY	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	lichtgrau	50
53018060	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7035 LGY	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	lichtgrau	25
53018070	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7035 LGY	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	lichtgrau	10
53018080	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7035 LGY	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	lichtgrau	5
53018090	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7035 LGY	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	lichtgrau	5
53018100	SKINTOP® STR PG 7 RAL 7035 LGY	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	lichtgrau	100
53018110	SKINTOP® STR PG 9 RAL 7035 LGY	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	lichtgrau	100
53018120	SKINTOP® STR PG 11 RAL 7035 LGY	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	lichtgrau	100
53018130	SKINTOP® STR PG 13,5 RAL 7035 LGY	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	lichtgrau	100
53018140	SKINTOP® STR PG 16 RAL 7035 LGY	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	lichtgrau	50
53018150	SKINTOP® STR PG 21 RAL 7035 LGY	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	lichtgrau	50
53018160	SKINTOP® STR PG 29 RAL 7035 LGY	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	lichtgrau	25
53018170	SKINTOP® STR PG 36 RAL 7035 LGY	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	lichtgrau	10
53018180	SKINTOP® STR PG 42 RAL 7035 LGY	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	lichtgrau	5
53018190	SKINTOP® STR PG 48 RAL 7035 LGY	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	lichtgrau	5

Artikelnr.	Name	Gewindegröße	Gewindelänge	Klemmbereich min.	Klemmbereich max.	Schlüsselweite 1	Farbe	Verpackungseinheit (VPE)
53110154	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY 10ST	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	silbergrau	10
53110155	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7001 SGY 10ST	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	silbergrau	10
53110156	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY 10ST	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	silbergrau	10
53110157	SKINTOP® ST PG 13,5 RAL 7001 SGY 10ST	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	silbergrau	10
53110158	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7001 SGY 10ST	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	silbergrau	10
53110159	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7001 SGY 5ST	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	silbergrau	5
53110160	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7001 SGY 5ST	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	silbergrau	5
53110161	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7001 SGY 5ST	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	silbergrau	5
53110162	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7001 SGY 5ST	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	silbergrau	5
53110163	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7001 SGY 5ST	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	silbergrau	5

V1.1