



DATENBLATT	53019000
SKINTOP® GMP-GL	gültig ab : 25.05.2012

Bei der SKINTOP® GMP-GL handelt es sich um eine Sechskant- Gegenmutter nach DIN 46 320 aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung. Sie wird eingesetzt wenn Kabelverschraubungen befestigt werden müssen und nur eine Durchgangsbohrung vorhanden ist. Wird die Kabelverschraubung in einer Gewindebohrung befestigt, kann mit der Gegenmutter ein erhöhter Vibrationsschutz erreicht werden.



Technische Merkmale :

Material: Polyamid, glasfaserverstärkt UL94 V2
Größen : PG 7 bis PG 48 nach DIN 46 320
Temperaturbereich : -20° C bis + 80°C
Lieferfarben : RAL 9005, RAL 7001 und RAL 7035

Zulassungen



Hinweis:

SKINTOP® GMP-GL UL - zugelassen nur in Verwendung mit den UL – zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB53019000_4DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------