

## Produktbeschreibung

Durchstoßbare Membran



## Anwendungsgebiete

- Einfache Kabeldurchführung, überall wo keine Zugentlastung gefordert ist.

## Nutzen

- Durchstoßbare Membran

## Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262



Technische Daten

**Lieferfarbe**

RAL 7035 lichtgrau

**Schutzart**

IP 54

**Material**

PE

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Durchlass mm	SW mm	Gewindelänge D mm	Außen Ø mm
SKINDICHT® WN-M					
52020513	16 x 1,5	5 - 10	15	10,0	20,0
52020523	20 x 1,5	8 - 13,5	19	12,0	24,0
52020533	25 x 1,5	9 - 16	24	12,0	28,0
52020543	32 x 1,5	11 - 22	30	14,0	37,0
52020553	40 x 1,5	17 - 34	37	16,0	45,0
52020563	50 x 1,5	22 - 35	46	18,0	55,5
52020573	63 x 1,5	24 - 43	56	20,0	68,5

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.