



## Kabelverschraubung HSK-Flex

Die HSK-Technik kombiniert mit einer flexiblen Knick-  
schutzspirale bietet den optimalen Schutz gegen Adern-  
bruch bei beweglichen Anschlußleitungen.

Lieferfarben: grau RAL 7035  
schwarz RAL 9005

**Material** Polyamid selbstverlöschend  
**Formdichtung** Perbunan  
**Schutzart nach DIN 40050** IP 68 - 10 bar  
im angegebenen Klemmbereich  
**Dauergebrauchstemperatur** statisch -40° C bis 100° C, kurzzeitig 120° C  
dynamisch -20° C bis 80° C, kurzzeitig 100° C



AG Pg	Ø mm	GL mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Best.Nr. grau	Best.Nr. schwarz
7	3- 6,5	8	49	6,8	15	1.293.0700.14	1.293.0701.14
9	4- 8	8	59	8,2	19	1.293.0900.14	1.293.0901.14
11	5-10	8	71	10,3	22	1.293.1100.14	1.293.1101.14
13,5	6-12	9	81	12,3	24	1.293.1300.14	1.293.1301.14
16	10-14	10	93	14,3	27	1.293.1600.14	1.293.1601.14
21	13-18	11	111	18,5	33	1.293.2100.14	1.293.2101.14