

# DATENBLATT

## Technische Selbstklebebänder

### Kupferfolie selbstklebend

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Trägermaterial                                  | Weichkupfer                 |
| Farbe   | natur                       |
| Dicke ohne Klebeauftrag in mm                   | 0,030 +/- 10%               |
| Gesamtdicke in mm                               | 0,055 +/- 10%               |
| Kleberart                                       | Acrylatkleber, wärmehärtend |
| Klebkraft, Abziehkraft v.d.Platte in N/10mm     | 3 - 5                       |
| Scherwiderstand                                 | Keine Trennung              |
| Scherkraft n. Lösemittelbeanspruchung in N/10mm | 28                          |
| Grenztemperatur in Grad Celsius                 | 130                         |
| Kurzzeitbelastung ca. 1 Stunde in Grad Celsius  | 200                         |
| Brennbarkeit Stufe                              | Bu 1                        |
| Reißkraft in N/10mm                             | 35                          |
| Reißdehnung in %                                | 10 - 20                     |
| Abdeckung                                       | Siliconpapier               |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Folien: Kühl und trocken ( 15-20 C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate.

01/2001