

## Produktbeschreibung

für alle Schlüsselweiten von 14 - 33 mm stufenlos einstellbar; Montage bei bereits eingeführtem Kabel; mit ergonomisch gestalteten Kunststoffgriffen



## Anwendungsgebiete

- Zur schnellen Montage von Kabel- und Schlauchverschraubungen

## Nutzen

- für alle Schlüsselweiten von 14 - 33 mm stufenlos einstellbar
- Montage bei bereits eingeführtem Kabel
- mit ergonomisch gestalteten Kunststoffgriffen

## Produkteigenschaften

- Aus verchromtem Werkzeugstahl
- Mit zwei erweiterbaren Klemmbereichen (Rasterpositionen)
- Kleine Öffnung (14 - 22 mm): M12 bis M16, PG7 bis PG11, NPT 3/8"
- Große Öffnung (24 - 33 mm): M20 bis M25, PG13,5 bis PG21, NPT 1/2" bis 3/4"

## Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Schlüsselweiten SW mm	Gesamtlänge in mm
SKINMATIC® RZ			
61791260	SKINMATIC® RZ	14 - 33	250,0

### Fussnote:

Unterliegt nicht der RoHS Richtlinie



Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.